

Mordaza de tornillo de banco para telecomunicaciones



CARACTERÍSTICAS

Se usa para unir el cable mensajero con los conductores de bajada a tierra

Cuando se ajusta una mordaza, los dientes punzantes perforan el aislamiento en el cable mensajero, formando una conexión a tierra positiva sin pelar el cable

ESPECIFICACIONES


Table 1/2

Número de catálogo	Material	Acabado	Altura (H)	Anchura (W)	Fondo (D)	Diámetro (Ø)
EVC167P	Copper Alloy, Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)	Estañado	41.3 mm	31.8 mm	25.4mm	3.7 - 7.93 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Tamaño de rosca (TS)	Peso por unidad
EVC167P	5/16" UNC	0.1 kg

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.