

Barra colectora de descarga a tierra y neutra EB-168



Las barras colectoras nVent ERIFLEX de conexión, neutras y de descarga a tierra se usan para conectar varios conductores de tierra dentro de un panel y se pueden usar en una variedad de distintas aplicaciones, lo que incluye conmutadores y equipo de control, equipo eléctrico, para generación eléctrica eólica y solar, así como en los centros de datos.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Se usa para conectar varios conductores de descarga a tierra

Los orificios biselados permiten hacer conexiones con facilidad

Barra rígida

Cumple con RoHS

ESPECIFICACIONES

Número de catálogo	EB168
Número de artículo	568630
Material	Latón
Número de conexiones	166
Tamaño del conductor, IEC	(166) 1,5 - 4 mm ² varados
Tamaño del conductor de la puntera, IEC	(166) 0,75 - 4 mm ²

Número de catálogo	EB168
Tamaño del conductor, UL	(166) #16 - #10 sólido (166) #10 Stranded
Fondo (D)	8mm
Altura (H)	8 mm
Anchura (W)	1000 mm
A	6 mm
Peso por unidad	0.45 kg
De conformidad con	IEC® 61439,1

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica	Europa	Europa	Asia-Pacífico
+1.800.753.9221	Países Bajos:	Alemania:	Shanghái:
Opción 1: Atención al cliente	+31 800-0200135	800 1890272	+86 21 2412 1618/19
Opción 2: Soporte técnico	Francia:	Otros países:	Sídney:
	+33 800 901 793	+31 13 5835404	+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE