

Barra colectora de descarga a tierra y neutra EB-44



Las barras colectoras nVent ERIFLEX de conexión, neutras y de descarga a tierra se usan para conectar varios conductores de tierra dentro de un panel y se pueden usar en una variedad de distintas aplicaciones, lo que incluye conmutadores y equipo de control, equipo eléctrico, para generación eléctrica eólica y solar, así como en los centros de datos.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Se usa para conectar varios conductores de tierra dentro de un panel

Los orificios biselados permiten hacer conexiones con facilidad

Ranuras de montaje para fijación universal a barra colectora de cobre, directamente a raíles o espaciadores

Barra rígida

Hay kits de montaje disponibles para apilar barras colectoras o para fijar al raíl DIN


Cumple con RoHS

ESPECIFICACIONES

Número de catálogo	EB44
Número de artículo	568660
Material	Latón
Número de conexiones	44

Número de catálogo	EB44
Tamaño del conductor, IEC	(1) 16 - 35 mm ² Stranded (6) 4 - 16 mm ² varados (21) 2.5 - 6 mm ² Stranded (16) 1.5 - 4 mm ² Stranded
Tamaño del conductor de la puntera, IEC	(1) 10 - 35 mm ² (6) 2,5 - 16 mm ² (21) 1.5 - 6 mm ² (16) 0.75 - 4 mm ²
Tamaño del conductor, UL	(1) #6 - #4 Stranded (6) #12 - #4 varado (21) #14 - #8 Stranded (16) #16 - #10 Stranded
Corriente nominal máxima	250A
Fondo (D)	13mm
Altura (H)	13 mm
Anchura (W)	462 mm
Espesor (T)	5 mm
A	376 mm
B	43 mm
X	6.2 x 7 mm
Peso por unidad	0.3 kg
De conformidad con	IEC® 61439,1

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.