


Trenzado plano FTCB en bobina, cobre estañado



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Los trenzados en bobina se usan principalmente para la distribución eléctrica o las aplicaciones de conexión a tierra

Material no magnético

El acabado estañado proporciona una apariencia antirrobo

ESPECIFICACIONES

Diámetro del cable:	0.15mm
Material:	Cobre
Acabado:	Estañado

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Corriente nominal	Sección transversal	Número de conductores	Longitud	Espesor
FTCB15-10	557230	75A	10mm ²	576	25m	1.5 mm

Número de catálogo	Número de artículo	Corriente nominal	Sección transversal	Número de conductores	Longitud	Espesor
FTCB15-100	557350	360A	100mm ²	5664	25m	4 mm
FTCB15-16	557240	120A	16mm ²	896	25m	1.5 mm
FTCB15-20	557250	140A	20mm ²	1120	25m	1.5 mm
FTCB15-25	557260	150A	25mm ²	1404	25m	1.9 mm
FTCB15-3	557200	30A	3mm ²	168	25m	1 mm
FTCB15-30	557270	180A	30mm ²	1692	25m	2 mm
FTCB15-35	557280	200A	35mm ²	1980	25m	2.5 mm
FTCB15-40	557290	220A	40mm ²	2272	25m	2.5 mm
FTCB15-5	557210	45A	5mm ²	288	25m	1 mm
FTCB15-50	557300	250A	50mm ²	2848	25m	3 mm
FTCB15-60	557310	280A	60mm ²	3392	25m	3 mm
FTCB15-70	557320	290A	70mm ²	3968	25m	3.5 mm
FTCB15-75	557330	300A	75mm ²	4256	25m	4 mm
FTCB15-8	557220	65A	8mm ²	456	25m	1.5 mm
FTCB20-10	503520	75A	10mm ²	576	150m	1.5 mm
FTCB20-16	503530	120A	16mm ²	896	150m	2 mm
FTCB20-25	503540	150A	25mm ²	1404	100m	1.9 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Anchura	Peso por unidad
--------------------	--------------------	---------	-----------------

FTCB15-10	557230	10 mm	0.1 kg
FTCB15-100	557350	40 mm	1 kg
FTCB15-16	557240	15 mm	0.16 kg
FTCB15-20	557250	20 mm	0.2 kg
FTCB15-25	557260	18.5 mm	0.25 kg
FTCB15-3	557200	5 mm	0.03 kg
FTCB15-30	557270	23 mm	0.3 kg
FTCB15-35	557280	23 mm	0.35 kg
FTCB15-40	557290	25 mm	0.4 kg
FTCB15-5	557210	8 mm	0.05 kg
FTCB15-50	557300	28 mm	0.5 kg
FTCB15-60	557310	30 mm	0.6 kg
FTCB15-70	557320	30 mm	0.7 kg
FTCB15-75	557330	30 mm	0.75 kg
FTCB15-8	557220	8 mm	0.08 kg
FTCB20-10	503520	10 mm	0.1 kg
FTCB20-16	503530	15 mm	0.16 kg
FTCB20-25	503540	18.5 mm	0.25 kg

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

El peso de la unidad es por metro (3,28 ft).

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al
cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.