

# Guía de perforación nVent ERIFLEX Flexidrill



## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Guía para realizar perforaciones en nVent ERIFLEX Flexibar, derivaciones de potencia trenzadas PBC y derivaciones de potencia soldadas por compresión PPS

Incluye troqueles para diversos diámetros

Las guías ajustables permiten utilizar diversas configuraciones de distancias entre el centro de perforación y la perforación

Cumple con RoHS

## ESPECIFICACIONES

**Material:** Acero

Table 1/1

| Número de catálogo | Número de artículo | Tamaño del orificio del troquel | Fondo | Altura | Anchura | Peso por unidad |
|--------------------|--------------------|---------------------------------|-------|--------|---------|-----------------|
| FLEXIDRILLRIM P    | 558601             | 5/16", 3/8", 17/32", 9/16"      | 300mm | 150 mm | 250 mm  | 9.5 kg          |

| Número de catálogo | Número de artículo | Tamaño del orificio del troquel  | Fondo | Altura | Anchura | Peso por unidad |
|--------------------|--------------------|----------------------------------|-------|--------|---------|-----------------|
| FLEXIDRILLR        | 558600             | 6.5 mm, 8.5 mm, 10.5 mm, 12,5 mm | 300mm | 150 mm | 250 mm  | 9.5 kg          |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

No utilizar con nVent ERIFLEX Flexibar Summum.

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

### Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

### Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

### Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE