

Manguito de silicona aislante SBS



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Resistente a las altas temperaturas

Manguito económico para aislamiento

Alta flexibilidad

Libre de halógenos

ESPECIFICACIONES

Tensión de aislamiento:	2.5kV
Tensión máxima de servicio, IEC (Ui):	690
Tensión máxima de servicio, UL (Vin):	690
Grado de inflamabilidad:	UL® 1441 VW-1
Temperatura de funcionamiento:	-60 to 220 °C

Table 1/1

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Diámetro	Longitud	Peso por unidad
SBS-4	554000	Fiberglass, Silicona	4 mm	100m	0.02 kg

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Diámetro	Longitud	Peso por unidad
SBS-6	554010	Fiberglass, Silicona	6 mm	100m	0.04 kg
SBS-10	554030	Fiberglass, Silicona	10 mm	100m	0.05 kg
SBS-8	554020	Fiberglass, Silicona	8 mm	100m	0.05 kg
SBS-12	554040	Fiberglass, Silicona	12 mm	100m	0.07 kg
SBS-15	554050	Fiberglass, Silicona	15 mm	25m	0.11 kg
SBS-20	554060	Fiberglass, Silicona	20 mm	25m	0.15 kg
SBS-25	554070	Fiberglass, Silicona	25 mm	30m	0.18 kg
SBS-30	554080	Fiberglass, Silicona	30 mm	30m	0.22 kg

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

El peso de la unidad es por metro (3,28 ft).

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.