


Perfil de montaje, 800

NÚMERO DE CATÁLOGO

CLPO800



Un accesorio estándar listo para usar que es compatible con el patrón de taladros estándar de nVent HOFFMAN, con lo que se simplifica la adquisición y la instalación.

CARACTERÍSTICAS

Descripción: Perfil universal para la profundidad o la anchura del patrón de taladros DIN de 25 mm en el marco del armario. El perfil de 75 mm de ancho cuenta con tres filas de taladros, una de las cuales está girada 90°. Esto permite montar los perfiles CLPO en ambas direcciones. Los CLPO aumentan el espacio útil en 25 mm.

Material: Acero cincado de 1,5 mm.

Cantidad por embalaje: 4 perfiles.

Los perfiles de montaje exterior ofrecen 25 mm adicionales para el montaje de componentes y equipo, lo que aumenta la flexibilidad de configuración

Perfiles 4

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: CLPO800

Altura: 74mm

Anchura: 43mm

Fondo: 711mm

Clasificación de carga: 1800N

Material: Acero suave

Acabado: Galvanizado

Espesor: 1.5mm

Material del armario: Acero suave

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.