

Perfiles de 19 pulgadas, AVP



el equipo de 19" se puede montar fácilmente en recintos montados en la pared, ya sea en la fábrica o en el campo, cuando se utilizan estos perfiles.

CARACTERÍSTICAS

Descripción: Solo para cerramientos de 600 mm de ancho. Profundidad ajustable con el uso del accesorio AMG.
Profundidad utilizable entre perfiles de 19" y puerta externa: 56 mm. Montado en los agujeros de bisagra ubicados en el bastidor delantero del recinto. Para los recintos de acero inoxidable, se requiere mecanizado.

Material: 2 mm de acero galvanizado.

Cantidad del paquete: 1 par con accesorios de montaje.

ESPECIFICACIONES

Espesor: 2mm
Acabado: Galvanizado
Material: Acero suave

Table 1/1						
Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Unidades de rack	Material del armario
AVP0600	AVP0600	600mm	55mm	50mm	13U	Acero suave
AVP1200	AVP1200	1200mm	55mm	50mm	26U	Acero suave
AVP0800	AVP0800	800mm	55mm	50mm	17U	Acero suave
AVP1000	AVP1000	1000mm	55mm	50mm	21U	Acero suave

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

No apto para AFS.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.