

Cubiertas ProLine-SY para el frente inferior



Construcción de acero sólido. La cubierta de acero tiene acabado de pintura en polvo de poliéster gris claro texturizada RAL 7035 (excepto acero inoxidable). La junta de espuma en el lugar sin uniones asegura un sello hermético al polvo y al agua. Los tornillos de la cubierta semiempotrada sujetan la cubierta al marco. Se proporciona un perno de tierra.

CARACTERÍSTICAS

La junta de espuma en el lugar sin uniones asegura un sello hermético al polvo y al agua.

Los tornillos de la cubierta semiempotrada sujetan la cubierta al marco. Se proporciona un perno de tierra.

ESPECIFICACIONES

Table 1/1						
Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Material	Acabado
PCS88	98720	767mm	792mm	18mm	Acero suave	Polvo recubierto
PCS86SS	32109	767mm	592mm	18mm	Acero inoxidable 304	Cepillado
PCS86	98710	767mm	592mm	18mm	Acero suave	Polvo recubierto

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Las cubiertas con aberturas precortadas para dispositivos IHM de varios fabricantes están disponibles en tamaños de 600 mm. Consulte Cubiertas con cortes OI.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.