


A2D6 Mechanical Anchor for Future Extension, Plain



CARACTERÍSTICAS

Replaces conventional hooked reinforcing bar

Commonly used for future extensions in both beam/column and roof/column connections

Head area exceeds 5x bar area (net 4x)

ESPECIFICACIONES

Acabado: Claro

Material: Acero

Contenido íntegramente nacional de EE. UU.: Sí

Table 1/2

Número de catálogo	Tamaño de las barras de armado, métrico	Tamaño de las barras de armado, EE. UU.	Tamaño de armadura, Canadá	Diámetro 1 (Ø1)	Diámetro 2 (Ø2)	Longitud 1 (L1)
EL12A2D6	12 mm	#4	10M	35 mm		41 mm
EL16A2D6	16 mm	#5	15M	38 mm		56 mm
EL20A2D6	20 mm	#6	20M	48 mm		71 mm

Número de catálogo	Tamaño de las barras de armado, métrico	Tamaño de las barras de armado, EE. UU.	Tamaño de armadura, Canadá	Diámetro 1(Ø1)	Diámetro 2(Ø2)	Longitud 1 (L1)
EL43TA2D6	43 mm	#14	45 MILLONES	102 mm	64 mm	101 mm
EL57TA2D6	57 mm	#18	55 MILLONES	130 mm	76 mm	164 mm
EL22A2D6	22 mm	#7		51 mm		80 mm
EL25A2D6	25 mm	#8	25M	57 mm		85 mm
EL28A2D6	28 mm	#9	30M	70 mm		91 mm
EL32A2D6	32 mm	#10		76 mm		96 mm
EL36A2D6	36 mm	#11	35 MILLONES	83 mm		100 mm

Table 2/2


Número de catálogo	Longitud 2 (L2)	Profundidad de la barra (BD)	Peso por unidad
EL12A2D6		15mm	0.28 kg
EL16A2D6		22mm	0.43 kg
EL20A2D6		28mm	0.87 kg
EL43TA2D6	25 mm	56mm	6.32 kg
EL57TA2D6	25 mm	71mm	12.81 kg
EL22A2D6		32mm	1.1 kg
EL25A2D6		35mm	1.46 kg
EL28A2D6		38mm	2.39 kg
EL32A2D6		40mm	2.94 kg

Número de catálogo	Longitud 2 (L2)	Profundidad de la barra (BD)	Peso por unidad
EL36A2D6		43mm	3.6 kg

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Bar dimensions and weights listed may vary by region. Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE