

# SASA Coupler with Mounting Plate, Double-Ended, 36 mm, #11, 35M, 1,905 mm

## NÚMERO DE CATÁLOGO

**EL36SASA7500**



Used in segmental pour applications. The addition of two form saving plates allows the coupler to be used in keyway applications where the coupler is attached to formwork at both ends. Permanent form saving plates allow easy attachment to the forms, eliminating costly damage to the forms.

## CARACTERÍSTICAS

Designed to splice the same diameter bars where both bars can be rotated and they are not restricted in their axial direction

Durable mounting plates allow for easy attachment to forms

Built-in thread cover or screw-in plug protects internal threads from concrete paste contamination

Available in customer specified lengths

## ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Material: Acero

Acabado: Claro

Contenido íntegramente nacional de EE. UU.: Sí

Forma de la placa de montaje: Plaza

Tamaño de las barras de armado, métrico: 36 mm

Tamaño de las barras de armado, EE. UU.: #11

Tamaño de armadura, Canadá: 35 MILLONES

Diámetro ( $\varnothing$ ): 48 mm

Altura (H): 64 mm

Longitud (L): 1905mm


Profundidad de la barra (BD): 43mm

Espacio de la barra (BG): 1820mm

Peso por unidad: 25.72 kg

Diseñado para cumplir: AASHTO;ABNT NBR 8548:1984;ACI 318 Tipo 1 (rendimiento especificado del 125%);ACI 318 Tipo 2 (tracción especificada);ACI 349;ACI 359;AS3600

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### Norteamérica

+1.800.753.9221  
Opción 1: Atención al cliente  
Opción 2: Soporte técnico

### Europa

Países Bajos:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

### Europa

Alemania:  
800 1890272  
Otros países:  
+31 13 5835404

### Asia-Pacífico

Shanghái:  
+86 21 2412 1618/19  
Sídney:  
+61 2 9751 8500



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**