


# Horizontal Pouring Basin, Top Fill, 90°



90 degree top fill horizontal pouring basins are used when structural interferences are directly above the tap hole in the sleeve.

## CARACTERÍSTICAS

Made from heat-resistant graphite

Durable, re-usable and long lasting

Designed for use with T-Series and B-Series horizontal top fill sleeves

## ESPECIFICACIONES

**Material:** Grafito

Table 1/1

| Número de catálogo | Diámetro (Ø) | Longitud 1 (L1) | Longitud 2 (L2) | Anchura (W) | Altura 1 (H1) | Altura 2 (H2) |
|--------------------|--------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|---------------|
| RB TSA9040X        | 38 mm        | 229 mm          | 76 mm           | 76 mm       | 140mm         | 102mm         |
| RB TSA9735X        | 38 mm        | 248 mm          | 76 mm           | 76 mm       | 140mm         | 89mm          |
| RB TSA6040F        | 64 mm        | 152 mm          | 76 mm           | 76 mm       | 140mm         | 102mm         |
| RB TSA9740A        | 41 mm        | 248 mm          | 76 mm           | 76 mm       | 140mm         | 102mm         |
| RB TSA7040J        | 76 mm        | 179 mm          | 76 mm           | 76 mm       | 140mm         | 102mm         |
| RB TSA9040C        | 48 mm        | 229 mm          | 76 mm           | 76 mm       | 140mm         | 102mm         |

| Número de catálogo | Diámetro (Ø) | Longitud 1 (L1) | Longitud 2 (L2) | Anchura (W) | Altura 1 (H1) | Altura 2 (H2) |
|--------------------|--------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|---------------|
| RB TSA9740C        | 48 mm        | 248 mm          | 76 mm           | 76 mm       | 140mm         | 102mm         |
| RB TSA9040D        | 54 mm        | 229 mm          | 76 mm           | 76 mm       | 140mm         | 102mm         |
| RB TSB15045D       | 54 mm        | 381 mm          | 76 mm           | 76 mm       | 152mm         | 114mm         |
| RB TSB12040E       | 57 mm        | 305 mm          | 76 mm           | 76 mm       | 152mm         | 102mm         |
| RB TSA9040F        | 64 mm        | 229 mm          | 76 mm           | 76 mm       | 140mm         | 102mm         |
| RB TSB12042F       | 64 mm        | 305 mm          | 76 mm           | 76 mm       | 152mm         | 108mm         |
| RB TSA9040J        | 76 mm        | 229 mm          | 76 mm           | 76 mm       | 140mm         | 102mm         |
| RB TSB13545J       | 76 mm        | 342 mm          | 76 mm           | 76 mm       | 152mm         | 114mm         |
| RB TSA9040M        | 95 mm        | 229 mm          | 76 mm           | 76 mm       | 140mm         | 102mm         |
| RB TSB12050M       | 95 mm        | 305 mm          | 76 mm           | 76 mm       | 152mm         | 127mm         |
| RB TSB15045M       | 95 mm        | 381 mm          | 76 mm           | 76 mm       | 152mm         | 114mm         |
| RB TSB18550M       | 95 mm        | 470 mm          | 76 mm           | 76 mm       | 152mm         | 127mm         |
| RB TSC18550M       | 95 mm        | 470 mm          | 76 mm           | 76 mm       | 179mm         | 127mm         |
| RB TSC26050M       | 95 mm        | 660 mm          | 76 mm           | 76 mm       | 179mm         | 127mm         |


## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

RB TSA pouring basins require one RBW341 pouring basin frame. RB TSB and RB TSC pouring basins require one RBW341 pouring basin frame and two RBS5000 bolt retainers (all sold separately).

Prior to installation, please read and understand all of the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Cadweld Rebar Splicing System Instruction Manual.

Sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221  
Opción 1: Atención al cliente  
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

Europa

Alemania:  
800 1890272  
Otros países:  
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:  
+86 21 2412 1618/19  
Sídney:  
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.