

P9 Position Coupler, Plain



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Designed to splice the same diameter bars

Designed to splice two curved, bent or straight bars, when neither bar can be rotated and where the ongoing bar is free to move in its axial direction

ESPECIFICACIONES

Acabado: Claro

Material: Acero

Table 1/2

Número de catálogo	Tamaño de las barras de armado, métrico	Tamaño de las barras de armado, EE. UU.	Tamaño de armadura, Canadá	Diámetro (Ø)	Longitud 1 (L1)	Longitud 2 (L2)
EL20P9N	20 mm	#6	20M	46 mm	109 mm	124 mm
EL22P9N	22 mm	#7		46 mm	117 mm	132 mm

Número de catálogo	Tamaño de las barras de armado, métrico	Tamaño de las barras de armado, EE. UU.	Tamaño de armadura, Canadá	Diámetro (Ø)	Longitud 1 (L1)	Longitud 2 (L2)
EL25P9N	25 mm	#8	25M	46 mm	125 mm	140 mm
EL28P9N	28 mm	#9	30M	64 mm	128 mm	144 mm
EL32P9N	32 mm	#10		64 mm	135 mm	151 mm
EL36P9N	36 mm	#11	35 MILLONES	64 mm	145 mm	160 mm
EL38P9N	38 mm	#12		76 mm	150 mm	164 mm
EL40P9N	40 mm			76 mm	161 mm	175 mm
EL43TP9N	43 mm	#14	45 MILLONES	76 mm	224 mm	245 mm
EL57TP9N	57 mm	#18	55 MILLONES	102 mm	267 mm	288 mm


Table 2/2						
Número de catálogo	Profundidad de la barra (BD)	Espacio de la barra 1 (BG1)	Espacio de la barra 2 (BG2)	Cuerpo del acoplador (CB)	Peso por unidad	Certificaciones
EL20P9N	28mm	53mm	68mm	70mm	1.16 kg	DCL
EL22P9N	32mm	53mm	68mm	78mm	1.19 kg	
EL25P9N	34mm	57mm	72mm	86mm	1.19 kg	DCL
EL28P9N	38mm	52mm	68mm	90mm	2.61 kg	
EL32P9N	40mm	55mm	71mm	97mm	2.63 kg	DCL
EL36P9N	43mm	59mm	74mm	106mm	4.3 kg	
EL38P9N	44mm	62mm	76mm	94mm	4.35 kg	
EL40P9N	55mm	51mm	65mm	105mm	5.3 kg	

Número de catálogo	Profundidad de la barra (BD)	Espacio de la barra 1 (BG1)	Espacio de la barra 2 (BG2)	Cuerpo del acoplador (CB)	Peso por unidad	Certificaciones
EL43TP9N	56mm	112mm	133mm	127mm	8.88 kg	
EL57TP9N	71mm	125mm	146mm	156mm	11.09 kg	

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Bar dimensions and weights listed may vary by region. Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE