

EuropacPRO 19" Subrack Kit for Backplane, Shielded, CompactPCI

Power Utilities

EMC Shielded subrack for backplane mounting, for CPCI application.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Subrack with side panel type F ("flexible") for CompactPCI plug-in units with high insertion and withdrawal forces

Aluminum construction

Rear horizontal rail for backplane mounting with insulation strip

Internal and external dimensions in accordance with: IEC 60297-3-100, -101, - 102, -103, -104, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10/11

Modifications such as cutouts, different finishes or dimensions available

EMC of approximately 40 dB at 1 GHz, 30 dB at 2 GHz, assuming that the front is covered with shielded front panels, testing in accordance with VG 95373 part 15

Supplied as space-saving flat-pack

IP 20, in accordance with IEC 60529

Horizontal rail type "Heavy"

ESPECIFICACIONES

Table 1/3

Número de catálogo	Altura del rack	Fondo	E/S posterior	Cantidad del paquete	Para montaje	Profundidad de la placa
24563-157	3 U	275 mm	Sí	1	Plano trasero	80 mm, 160 mm

Número de catálogo	Altura del rack	Fondo	E/S posterior	Cantidad del paquete	Para montaje	Profundidad de la placa
24563-152	3 U	235 mm		1	Plano trasero	160 mm
24563-452	6 U	235 mm		1	Plano trasero	160 mm
24563-457	6 U	275 mm	Sí	1	Plano trasero	80 mm, 160 mm

Table 2/3

Número de catálogo	Tipo de junta EMC	Mango incluido	Montaje	De conformidad con	Apantallamiento EMC	Tipo de producto
24563-157	Textil	No	Rack	IEC 60297-3-103, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Sí	Subrack/chasis
24563-152	Textil	No	Rack	IEC 60297-3-103, IEEE 1101,10	Sí	Subrack/chasis
24563-452	Textil	No	Rack	IEC 60297-3-103, IEEE 1101,10	Sí	Subrack/chasis
24563-457	Textil	No	Rack	IEC 60297-3-103, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Sí	Subrack/chasis

Table 3/3

Número de catálogo	Ancho del rack	Carga estática
24563-157	84 HP	11 kgf
24563-152	84 HP	11 kgf
24563-452	84 HP	11 kgf
24563-457	84 HP	11 kgf

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Individual configuration: broad range of variants in height, width and depth; guide rails for a wide variety of applications; interior options; accessories and mounting material.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.