


Novastar Raised Top Cover

Power Utilities



Raised top cover for better ventilation and heat escape.
Novastar raised top cover is robust and not dismountable from the outside.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Raised Top cover (31 mm) with all-round air gap of 10 mm

Top cover attached from the inside (no screws on the outside)

Suitable for placing heavy parts on the top cover

Incl. grounding

Robust version, load-carrying capacity 50 kg

ESPECIFICACIONES

Table 1/1

Número de catálogo	Fondo	Color	Código de color	Tipo de producto	Tipo	Anchura
25230-039	500 mm	Gris negro	RAL 7021	Gabinete/rack Top Cover	Planteado	553 mm
25230-142	1000 mm	Gris negro	RAL 7021	Gabinete/rack Top Cover	Planteado	553 mm

Número de catálogo	Fondo	Color	Código de color	Tipo de producto	Tipo	Anchura
25230-037	800 mm	Gris negro	RAL 7021	Gabinete/rack Top Cover	Planteado	553 mm
25230-141	900 mm	Gris negro	RAL 7021	Gabinete/rack Top Cover	Planteado	553 mm
25230-038	600 mm	Gris negro	RAL 7021	Gabinete/rack Top Cover	Planteado	553 mm

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Please order lifting eye separately if required.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE