

Varistar CP Glazed Door With 3-Point Locking

Servicios públicos de energía

Glass door with 3 point locking allows stronger adhesion between door and the cabinet frame. This prevents the metal mealeability to show and provides the door extra robustness.

CARACTERÍSTICAS

Glazed Door With 3-Point Locking, With Lock

Lever handle with key insert (2 keys)

Opening angle 180°

Security glass, 6 mm

Standard fitting, lock on right-hand door

Can be retrofitted with lever handle 24630003 and DIN profile half cylinder with keys or push button

ESPECIFICACIONES

Table 1/3

Número de catálogo	Rack Height	Altura	Ancho	Protection Rating	Color	Color Code
21630-092	42 U	2000 mm	600 mm	IP20	Black Grey	RAL 7021
21630-093	47 U	2200 mm	600 mm	IP20	Black Grey	RAL 7021
21630-094	52 U	2450 mm	600 mm	IP20	Black Grey	RAL 7021
21630-095	42 U	2000 mm	800 mm	IP20	Black Grey	RAL 7021
21630-096	47 U	2200 mm	800 mm	IP20	Black Grey	RAL 7021
21630-097	52 U	2450 mm	800 mm	IP20	Black Grey	RAL 7021

Número de catálogo	Rack Height	Altura	Ancho	Protection Rating	Color	Color Code
21630-416	24 U	1200 mm	600 mm	IP20	Black Grey	RAL 7021
21630-417	24 U	1200 mm	800 mm	IP20	Black Grey	RAL 7021
21630-418	29 U	1400 mm	600 mm	IP20	Black Grey	RAL 7021
21630-419	29 U	1400 mm	800 mm	IP20	Black Grey	RAL 7021
21630-420	33 U	1600 mm	600 mm	IP20	Black Grey	RAL 7021
21630-421	33 U	1600 mm	800 mm	IP20	Black Grey	RAL 7021
21630-422	38 U	1800 mm	600 mm	IP20	Black Grey	RAL 7021
21630-423	38 U	1800 mm	800 mm	IP20	Black Grey	RAL 7021
21630-717	24 U	1200 mm	600 mm	IP55	Black Grey	RAL 7021
21630-718	24 U	1200 mm	800 mm	IP55	Black Grey	RAL 7021
21630-719	29 U	1400 mm	600 mm	IP55	Black Grey	RAL 7021
21630-720	29 U	1400 mm	800 mm	IP55	Black Grey	RAL 7021
21630-721	33 U	1600 mm	600 mm	IP55	Black Grey	RAL 7021
21630-722	33 U	1600 mm	800 mm	IP55	Black Grey	RAL 7021
21630-723	38 U	1800 mm	600 mm	IP55	Black Grey	RAL 7021
21630-724	38 U	1800 mm	800 mm	IP55	Black Grey	RAL 7021
21630-725	42 U	2000 mm	600 mm	IP55	Black Grey	RAL 7021
21630-726	42 U	2000 mm	800 mm	IP55	Black Grey	RAL 7021

Número de catálogo	Rack Height	Altura	Ancho	Protection Rating	Color	Color Code
21630-727	47 U	2200 mm	600 mm	IP55	Black Grey	RAL 7021
21630-728	47 U	2200 mm	800 mm	IP55	Black Grey	RAL 7021

Table 2/3						
Número de catálogo	Cumple con	Acabado	Locking Type	Material	Product Type	Tipo
21630-092	IEC 61587-1, IEC 61587-3		3-Point Locking		Cabinet Door	Glass Door
21630-093	IEC 61587-1, IEC 61587-3		3-Point Locking		Cabinet Door	Glass Door
21630-094	IEC 61587-1, IEC 61587-3		3-Point Locking		Cabinet Door	Glass Door
21630-095	IEC 61587-1, IEC 61587-3		3-Point Locking		Cabinet Door	Glass Door
21630-096	IEC 61587-1, IEC 61587-3		3-Point Locking		Cabinet Door	Glass Door
21630-097	IEC 61587-1, IEC 61587-3		3-Point Locking		Cabinet Door	Glass Door
21630-416	IEC 61587-1, IEC 61587-3		3-Point Locking		Cabinet Door	Glass Door
21630-417	IEC 61587-1, IEC 61587-3		3-Point Locking		Cabinet Door	Glass Door
21630-418	IEC 61587-1, IEC 61587-3		3-Point Locking		Cabinet Door	Glass Door
21630-419	IEC 61587-1, IEC 61587-3		3-Point Locking		Cabinet Door	Glass Door
21630-420	IEC 61587-1, IEC 61587-3		3-Point Locking		Cabinet Door	Glass Door
21630-421	IEC 61587-1, IEC 61587-3		3-Point Locking		Cabinet Door	Glass Door
21630-422	IEC 61587-1, IEC 61587-3		3-Point Locking		Cabinet Door	Glass Door
21630-423	IEC 61587-1, IEC 61587-3		3-Point Locking		Cabinet Door	Glass Door

Número de catálogo	Cumple con	Acabado	Locking Type	Material	Product Type	Tipo
21630-717	IEC 61587-1	Recubrimiento de polvo	3-Point Locking	Steel, Glass	Cabinet Door	Glass Door
21630-718	IEC 61587-1	Recubrimiento de polvo	3-Point Locking	Steel, Glass	Cabinet Door	Glass Door
21630-719	IEC 61587-1	Recubrimiento de polvo	3-Point Locking	Steel, Glass	Cabinet Door	Glass Door
21630-720	IEC 61587-1	Recubrimiento de polvo	3-Point Locking	Steel, Glass	Cabinet Door	Glass Door
21630-721	IEC 61587-1	Recubrimiento de polvo	3-Point Locking	Steel, Glass	Cabinet Door	Glass Door
21630-722	IEC 61587-1	Recubrimiento de polvo	3-Point Locking	Steel, Glass	Cabinet Door	Glass Door
21630-723	IEC 61587-1	Recubrimiento de polvo	3-Point Locking	Steel, Glass	Cabinet Door	Glass Door
21630-724	IEC 61587-1	Recubrimiento de polvo	3-Point Locking	Steel, Glass	Cabinet Door	Glass Door
21630-725	IEC 61587-1	Recubrimiento de polvo	3-Point Locking	Steel, Glass	Cabinet Door	Glass Door
21630-726	IEC 61587-1	Recubrimiento de polvo	3-Point Locking	Steel, Glass	Cabinet Door	Glass Door
21630-727	IEC 61587-1	Recubrimiento de polvo	3-Point Locking	Steel, Glass	Cabinet Door	Glass Door
21630-728	IEC 61587-1	Recubrimiento de polvo	3-Point Locking	Steel, Glass	Cabinet Door	Glass Door

Table 3/3

Número de catálogo	Works With
21630-092	Varistar CP
21630-093	Varistar CP
21630-094	Varistar CP
21630-095	Varistar CP
21630-096	Varistar CP

Número de catálogo	Works With
21630-097	Varistar CP
21630-416	Varistar CP
21630-417	Varistar CP
21630-418	Varistar CP
21630-419	Varistar CP
21630-420	Varistar CP
21630-421	Varistar CP
21630-422	Varistar CP
21630-423	Varistar CP
21630-717	Varistar CP
21630-718	Varistar CP
21630-719	Varistar CP
21630-720	Varistar CP
21630-721	Varistar CP
21630-722	Varistar CP
21630-723	Varistar CP
21630-724	Varistar CP
21630-725	Varistar CP

Número de catálogo	Works With
21630-726	Varistar CP
21630-727	Varistar CP
21630-728	Varistar CP

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Please order DIN profile half cylinder for lever handle 24630003 separately.

Please purchase the grounding kit separately.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE