

Varistar CP Top Rear Panel, Shortened

Power Utilities

Shortened Rear Panel available for IP20, IP55 applications.

Shortened rear panels ensure efficient cable management.

CARACTERÍSTICAS

Screw fixed, Robust and Single person mountable Side Panel

Height of connection plate 400 mm

ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Altura del rack	Altura	Anchura	Color	Código de color	Tipo de producto
21630-360	38 U	1800 mm	600 mm	Gris negro	RAL 7021	Puerta de gabinete
21630-361	38 U	1800 mm	800 mm	Gris negro	RAL 7021	Puerta de gabinete
21630-362	42 U	2000 mm	600 mm	Gris negro	RAL 7021	Puerta de gabinete
21630-363	42 U	2000 mm	800 mm	Gris negro	RAL 7021	Puerta de gabinete
21630-364	47 U	2200 mm	600 mm	Gris negro	RAL 7021	Puerta de gabinete
21630-365	47 U	2200 mm	800 mm	Gris negro	RAL 7021	Puerta de gabinete

Table 2/2

Número de catálogo	Grado de protección
21630-360	IP55
21630-361	IP55

Número de catálogo	Grado de protección
21630-362	IP55
21630-363	IP55
21630-364	IP55
21630-365	IP55

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

The height of the rear panel is 400 mm less than the cabinet height to accomodate the connecting plate.

Please purchase the grounding kit separately.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE