


EuropacPRO Capucha Trasera para Junta EMC de Acero Inoxidable, 6 U, 63 HP

NÚMERO DE CATÁLOGO

34561-763



El capó trasero se utiliza como un límite trasero blindado y requiere un espacio de 60 mm. Por lo tanto, si se utiliza el capó trasero, la profundidad del panel lateral debe ser 60 mm mayor que la profundidad del tablero. El contacto entre el capó trasero y los rieles horizontales se establece mediante la tira de contacto de acero inoxidable para la placa de cubierta. Por lo tanto, no es necesario un sellado EMC adicional. El capó trasero no se puede utilizar simultáneamente con el perfil de esquina trasera.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

El capó trasero se utiliza como un límite trasero blindado. El capó trasero requiere un espacio de 60 mm. Por lo tanto, si se utiliza el capó trasero, la profundidad del panel lateral debe ser 60 mm mayor que la profundidad del tablero. Ejemplo: Para una profundidad del tablero de 160 mm se utiliza un panel lateral (con capó trasero) de 235 mm (175 mm + 60 mm)

El contacto entre el capó trasero y los rieles horizontales se establece mediante la tira de contacto de acero inoxidable para la placa de cubierta. Por lo tanto, no es necesario un sellado EMC adicional

El capó trasero no se puede utilizar simultáneamente con el perfil de esquina trasera

Para EMC-blindaje por favor pida EMC junta para riel horizontal por separado.

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Altura del rack: 6U

Ancho del rack: 63HP

Cantidad del paquete: 1

Acabado: Pasivado

Material: Aluminio

Familia de productos: EuropacPRO

Tipo de producto: Tapa

Tipo: Capucha trasera

Compatible con: Subpistas

Gross Weight: 0.365kg

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Cantidad requerida de tornillos por capucha trasera: 3 U subrack 10 tornillos; 6 U subrack 16 tornillos.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE