

Conjuntos refrigerados por conducción térmica VITA, 3UVPX48.2-PS260HTSI-311

NÚMERO DE CATÁLOGO

3UVPX48.2-PS260HTSI-311



Solicite y administre un número de pieza para todo el ensamblaje CCA, incluyendo el marcado de piezas y el etiquetado de componentes, así como registros de tarjetas, extractores, llaves de codificación, juntas EMC y almohadillas térmicas.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Servicios completos de diseño incluyendo análisis térmico

Rápido giro 3D impreso CCA y marcos para controles de ajuste

Plantillas CAD compatibles con estándares descargables - plantillas de 3 U y 6 U disponibles

Disponible en anodizado negro, película química, acabados de níquel electroless

ESD Embalaje disponible

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Tipo de producto: Bloque conductor

Compatible con: Recintos refrigerados por conducción

Fuerza de sujeción: 272 – 318kgf

Anchura de separación: PCB + (7.0 - 7.9 mm)

Característica de diseño: Tolerancia compensadora

Rendimiento térmico: El mejor

Perfil: 6.35 x 6.26 mm

Altura del rack: 3U

Material: Aluminio

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

From time to time, nVent may modify its product specifications to be in conformity with applicable industry, military or other relevant standards. Unless otherwise mutually agreed in writing, cancelled or superseded military specifications may be certified to the latest or superseding specifications. Products manufactured in conformity with such specifications will be deemed fully compliant whether or not you have been notified of such modifications, even if different from the original specification or those referenced by the customer.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE