


# Placa de montaje EuropacPRO para uso con placa de cubierta



Placa de montaje para uso con placas de cubierta para la instalación y fijación de componentes pesados. Las placas de montaje de ancho completo (tan anchas como el subrack o la caja del sistema) se fijan a los paneles laterales. Las placas de montaje de ancho parcial se fijan al panel lateral y al riel horizontal mediante una tira de montaje.

Los rieles guía tipo 4,4" Y tipo reforzado no se pueden utilizar en combinación con una placa de montaje. La cubierta superior / inferior que se insertará en la ranura de los rieles horizontales de luz (tipo L) no se puede utilizar en combinación con una placa de montaje.

## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Para la instalación y fijación de componentes pesados

Placa de montaje, ancho completo: La placa de montaje es tan ancha como la caja del subrack/sistema y está fijada a los paneles laterales

Un carril guía se puede montar en la primera y última posición de ranura

Además de la placa de montaje, las placas de cubierta EMC también se pueden montar en el subrack

No se pueden utilizar rieles guía tipo 4,4 y "reforzados"

## ESPECIFICACIONES

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| <b>Material:</b>             | Aluminio         |
| <b>Familia de productos:</b> | EuropacPRO       |
| <b>Tipo de producto:</b>     | Placa de montaje |
| <b>Compatible con:</b>       | Subpistas        |

Table 1/1

| Número de catálogo | Ancho del rack | Cantidad del paquete | Fondo   | Anchura  | Certificaciones | Envío rápido |
|--------------------|----------------|----------------------|---------|----------|-----------------|--------------|
| 34563-004          | 84HP           | 1                    | 112.5mm | 431.35mm | RoHS            | No           |
| 34563-019          | 63HP           | 1                    | 172.5mm | 324.67mm | RoHS            | No           |
| 34563-014          | 42HP           | 1                    | 172.5mm | 217.99mm | RoHS            | No           |
| 34563-009          | 28HP           | 1                    | 172.5mm | 146.88mm | RoHS            | No           |
| 34563-003          | 63HP           | 1                    | 112.5mm | 324.67mm | RoHS            | No           |
| 34563-002          | 42HP           | 1                    | 112.5mm | 217.99mm | RoHS            | No           |
| 34563-001          | 28HP           | 1                    | 112.5mm | 146.88mm | RoHS            | No           |
| 34563-024          | 84HP           | 1                    | 172.5mm | 431.35mm | RoHS            | No           |
| 34563-044          | 84HP           | 1                    | 412.5mm | 431.35mm |                 | No           |
| 34563-042          | 84HP           | 1                    | 352.5mm | 431.35mm |                 | No           |
| 34563-028          | 84HP           | 1                    | 292.5mm | 431.35mm |                 | No           |
| 34563-026          | 84HP           | 1                    | 232.5mm | 431.35mm |                 | No           |

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

#### North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**