


Carril deslizante Eurorack, 25 kg



Carril deslizante Eurorack con capacidad de carga de 25 kg para el montaje en los verticales del gabinete o soportes de panel/deslizamiento de 19". El carril deslizante soporta estante de pesado 19" chasis.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

St, 1,5 mm, acabado AlZn

Capacidad de carga estática 25 kg por par

Soporte estante de chasis pesado de 19"

Para la assembly en el panel de 19" / soportes deslizantes

Amplia superficie de soporte

Se puede unir en incrementos de 1 U

ESPECIFICACIONES

Carga estática:	25kg
Tipo de producto:	Carril de deslizamiento
Material:	Acero

Table 1/1

Número de catálogo	Fondo	Longitud	Cantidad del paquete	Acabado	Envío rápido
--------------------	-------	----------	----------------------	---------	--------------

22127-094	600mm	420mm	2	Aluminio-Zinc plateado	No
25127-575	800mm	512mm	2	Aluminio-Zinc plateado	No
22127-095	800mm	620mm	2	Aluminio-Zinc plateado	No
22127-096	900mm	717mm	2	Aluminio-Zinc plateado	No
21127-197	600mm	420mm	10	Aluminio-Zinc plateado	No
21127-198	800mm	620mm	10	Aluminio-Zinc plateado	No
21127-199	900mm	720mm	10	Aluminio-Zinc plateado	No

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Distancia estándar para servidores d = 740 mm. Para el montaje se necesitan 4 piezas de montaje de paneles/deslizadores (por favor, pida por separado, ver panel/deslizamiento de montaje).

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE