

Panel frontal EMC Kit de blindaje de acero inoxidable

Las juntas EMC de acero inoxidable se insertan en las ranuras laterales de los paneles frontales blindables (2 piezas por panel frontal).

Overview FPL+PIU
Overview FPL+PIU type unknown

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Las juntas EMC de acero inoxidable se insertan en las ranuras laterales de los paneles frontales blindables (2 piezas por panel frontal)

EMC tira de contacto, acero inoxidable

Rango de temperatura -200 °C ... +160 °C.

ESPECIFICACIONES

Compatible con:	Subpistas; Casos; Paneles frontales
Familia de productos:	EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIRE; PropacPRO; Frame Type Plug-in Unit
Tipo de producto:	Kit de blindaje
Material:	Acero inoxidable

Table 1/1


Número de catálogo	Altura del rack	Cantidad del paquete	Fondo (D)	Altura (H)	Anchura (W)	Envío rápido
21101-775	2U	10	2.22mm	52mm	4.97mm	No
21101-776	2U	100				No
21101-705	3U	10	2.22mm	97mm	4.97mm	No

Número de catálogo	Altura del rack	Cantidad del paquete	Fondo (D)	Altura (H)	Anchura (W)	Envío rápido
21101-707	6U	10	2.22mm		4.97mm	No
21101-706	3U	100	2.22mm	97mm	4.97mm	No
21101-709	9U	10	2.22mm		4.97mm	No
21101-713	4U	10	2.22mm	142mm	4.97mm	No
21101-714	4U	100				No
21101-777	5U	10				No
21101-778	5U	100				No
21101-708	6U	100				No
21101-710	9U	100				No

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Por favor, ordene la herramienta de montaje por separado.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE