


Pieza final de carril de guía, PC

Piezas finales de plástico para guías individuales de varias piezas con piezas intermedias de plástico o aluminio. Disponible como tipo Estándar o Accesorio.



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Piezas de extremo de carril guía (PC) para guías individuales de varias piezas con pieza media de extrusión de plástico o aluminio

Propiedades de seguridad contra incendios mejoradas, cumple con los requisitos de EN 45545-2 R22, R23 y R24 con HL3

"Libre de halógenos", según IEC 61249-2-21

Piezas medias disponibles para longitudes estándar de PCB (160, 220, 280 y 340 mm) y para dimensiones especiales como versión de 1000 mm

Se puede sujetar en rieles horizontales (extrusión Al) o en placas de 1,5 mm de espesor

Puede ser atornillado para mayores requisitos de choque y vibración

Clip ESD opcional para un contacto conductor entre PCB y riel horizontal disponible

ESPECIFICACIONES

Compatible con:	Subpistas; Casos; Chasis
Familia de productos:	EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIRE; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; InPac
Material:	Plástico reforzado con fibra
Tipo de producto:	Rail End Piece

Table 1/1

Número de catálogo	Cantidad del paquete	De conformidad con	Tipo	Unidad de paquete	Ancho de ranura	Envío rápido
64568-004	1	EN 45545-2	Estándar	Par	2	No
64568-008	1	EN 45545-2	Accesorio	Par	2	No
64568-014	1	EN 45545-2	Estándar	Par	2.5	No
64568-018	1	EN 45545-2	Accesorio	Par	2.5	No
64568-093	1	EN 45545-2	Codificación Peg	Par	2.5	No
64568-094	1	EN 45545-2	Codificación Peg	Par	2.5	No
64568-095	1	EN 45545-2	Codificación Peg	Par	2.5	No

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

La entrega es en paquete estándar múltiplos. El precio es por artículo individual.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE