

PDU inteligente, EN2xxx, 400 VAC, 3-PH

PDU inteligente modular, compacta con medición de entrada. Diseño de perfil ultra bajo



CARACTERÍSTICAS

Enlogic EN2xxx Intelligent Power Distribution Units monitorea la potencia de entrada de toda la PDU y ofrece conmutación remota de tomacorrientes individuales, proporciona monitoreo de nivel de unidad de grado de facturación

Visualización de datos de alta visibilidad y visualización gráfica interactiva

Mida las cargas de disyuntor a través de alimentaciones redundantes para evitar tiempos de inactividad accidentales

Permite el equilibrio de carga inteligente para la eficiencia energética y la utilización maximizada de la capacidad

Interfaz Gigabit Ethernet y Ethernet redundante (10/100)

Solución de redundancia de energía IPDU DC para hasta 64 PDU

Toolless Hot-Swap Controller

Voltaje de entrada 400 VAC, trifásico

Puntos de venta C13, C19

ESPECIFICACIONES

Table 1/6

Número de catálogo	Familia de productos	Tipo	Tipo de producto	Tipo de toma de corriente	Número de tomas de corriente	Color
EN2402	Enlogic	PDU inteligente	Socket Strip	(18) C13, (6) C19	24	Negro
EN2450	Enlogic	PDU inteligente	Socket Strip	(21) C13/C15, (21) C13/C15/C19/C21	42	Negro
EN2808	Enlogic	PDU inteligente	Socket Strip	(12) C13, (12) C19	24	Negro
EN2810	Enlogic	PDU inteligente	Socket Strip	(24) C13, (12) C19	36	Negro

Número de catálogo	Familia de productos	Tipo	Tipo de producto	Tipo de tomade corriente	Número de tomas de corriente	Color
EN2850	Enlogic	PDU inteligente	Socket Strip	(24) C13/C15, (24) C13/C15/C19/C 21	48	Negro
EN2852	Enlogic	PDU inteligente	Socket Strip	(21) C13/C15, (21) C13/C15/C19/C 21	42	Negro
EN2880	Enlogic	PDU inteligente	Socket Strip	(21) Cierre C13/C15, (21) Cierre C13/C15/C19/C 21	42	Negro
EN2950	Enlogic	PDU inteligente	Socket Strip	(21) C13/C15, (21) C13/C15/C19/C 21	42	Negro
EN2980	Enlogic	PDU inteligente	Socket Strip	(18) Cierre C13/C15, (18) Cierre C13/C15/C19/C 21	36	Negro

Table 2/6

Número de catálogo	Disyuntor	Tomas conmutadas	Cantidad de disyuntores	Clasificación de potencia	Ubicación del cable de entrada	Tensión de entrada
EN2402	No hay disyuntor	Sí	0	11,0 kVA	Alimentación superior	380 – 415V
EN2450	No hay disyuntor	Sí	0	11,5 kVA América del Norte, 11,0 kVA Internacional	Alimentación superior	380 – 415V
EN2808	16 A, 1 polo, Hy-Mag	Sí	6	22,0 kVA	Alimentación superior	380 – 415V
EN2810	16 A, 1 polo, Hy-Mag	Sí	6	22,0 kVA	Alimentación superior	380 – 415V
EN2850	20 A, 1 polo, Hy-Mag	Sí	6	17,3 kVA América del Norte, 22,1 kVA Internacional	Alimentación superior	380 – 415V

Número de catálogo	Disyuntor	Tomas conmutadas	Cantidad de disyuntores	Clasificación de potencia	Ubicación del cable de entrada	Tensión de entrada
EN2852	20 A, 1 polo, Hy-Mag	Sí	6	17,3 kVA América del Norte, 22,1 kVA Internacional	Alimentación superior	380 – 415V
EN2880	20 A, 1 polo, Hy-Mag	Sí	6	17,3 kVA América del Norte, 22,1 kVA Internacional	Alimentación superior	380 – 415V
EN2950	20 A, 1 polo, Hy-Mag	Sí	12	34,6 kVA América del Norte, 43,5 kVA Internacional	Alimentación superior	380 – 415V
EN2980	20 A, 1 polo, Hy-Mag	Sí	12	34,6 kVA América del Norte, 43,5 kVA Internacional	Alimentación superior	380 – 415V

Table 3/6

Número de catálogo	Fase	Potencia de entrada máxima	Tensión nominal	Interruptor de encendido/apagado incluido	Tensión de salida	Tipo de enchufe
EN2402	3 PH	11,0 kVA	415V	Sí	230VAC	IEC 60309 516P6 (IP44)
EN2450	3 PH	11,5 / 11,0 kVA	415V	Sí	208 – 230VAC	IEC 60309 520P6/516P6
EN2808	3 PH	22,0 kVA	415V	Sí	230VAC	IEC 60309 532P6 (IP44)
EN2810	3 PH	22,0 kVA	415V	Sí	230VAC	IEC 60309 532P6 (IP44)
EN2850	3 PH	17,3 / 22,1 kVA	415V	Sí	208 – 230VAC	IEC 60309 530P6/532P6
EN2852	3 PH	17,3 / 22,1 kVA	415V	Sí	208 – 230VAC	IEC 60309 530P6/532P6
EN2880	3 PH	17,3 / 22,1 kVA	415V	Sí	208 – 230VAC	IEC 60309 530P6/532P6
EN2950	3 PH	34,6 / 43,5 kVA	415V	Sí	208 – 230VAC	IEC 60309 560P6/563P6
EN2980	3 PH	34,6 / 43,5 kVA	415V	Sí	208 – 230VAC	IEC 60309 560P6/563P6

Table 4/6

Número de catálogo	Amperaje (amperaje reducido)	Unidades de rack	Cable de entrada extraíble	Tipo de medición	Material	Acabado
EN2402	16A	0U	No	Aportación	Acero	Polvo recubierto
EN2450	20 A (16 A) América del Norte, 16 A Internacional	0U	No	Aportación	Acero	Polvo recubierto
EN2808	32 A	0U	No	Aportación	Acero	Polvo recubierto
EN2810	32 A	0U	No	Aportación	Acero	Polvo recubierto
EN2850	30 A (24 A) América del Norte, 32 A Internacional	0U	No	Aportación	Acero	Polvo recubierto
EN2852	30 A (24 A) América del Norte, 32 A Internacional	0U	No	Aportación	Acero	Polvo recubierto
EN2880	30 A (24 A) América del Norte, 32 A Internacional	0U	No	Aportación	Acero	Polvo recubierto
EN2950	60 A (48 A) América del Norte, 63 A Internacional	0U	No	Aportación	Acero	Polvo recubierto
EN2980	60 A (48 A) América del Norte, 63 A Internacional	0U	No	Aportación	Acero	Polvo recubierto

Table 5/6

Número de catálogo	Altura	Anchura	Fondo	Peso	Cantidad del paquete	Longitud del cable de entrada
EN2402	1750mm	52mm	53mm	7.62kg	1	3m
EN2450	1490mm	56mm	75mm	12kg	1	1.8m
EN2808	1750mm	52mm	53mm	9.81kg	1	3m

Número de catálogo	Altura	Anchura	Fondo	Peso	Cantidad del paquete	Longitud del cable de entrada
EN2810	1750mm	85mm	53mm	10.92kg	1	3m
EN2850	1780mm	56mm	75mm	13kg	1	1.8m
EN2852	1780mm	56mm	75mm	11.22kg	1	1.8m
EN2880	1780mm	56mm	75mm	11.32kg	1	1.8m
EN2950	1826mm	56mm	75mm	13.5kg	1	1.8m
EN2980	1826mm	56mm	75mm	14.23kg	1	1.8m

Table 6/6

Número de catálogo	Envío rápido
EN2402	No
EN2450	No
EN2808	No
EN2810	No
EN2850	No
EN2852	No
EN2880	No
EN2950	No
EN2980	No

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Por favor pida soporte para montaje vertical por separado.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE