


PDU inteligente, EN6xxx, 230 VAC, 1-PH

PDU inteligente modular, compacta con medición de entrada. Diseño de perfil ultra bajo



CARACTERÍSTICAS

Enlogic EN6xxx Intelligent Power Distribution Units monitorea la alimentación de entrada y la alimentación de cada toma individual y ofrece conmutación remota de tomas individuales, proporciona supervisión del nivel de unidad de grado de facturación

Visualización de datos de alta visibilidad y visualización gráfica interactiva

Mida las cargas de disyuntor a través de alimentaciones redundantes para evitar tiempos de inactividad accidentales

Permite el equilibrio de carga inteligente para la eficiencia energética y la utilización maximizada de la capacidad

Interfaz Gigabit Ethernet y Ethernet redundante (10/100)

Solución de redundancia de energía IPDU DC para hasta 64 PDU

Toolless Hot-Swap Controller

Voltaje de entrada 230 VAC, 1-fase

Puntos de venta C13, C19

ESPECIFICACIONES

Table 1/6

Número de catálogo	Familia de productos	Tipo	Tipo de producto	Tipo de toma de corriente	Número de tomas de corriente	Color
EN6325	Enlogic	PDU inteligente	Socket Strip	(20) C13, (4) C19	24	Negro
EN6329	Enlogic	PDU inteligente	Socket Strip	(24) C13, (8) C19	32	Negro
EN6350	Enlogic	PDU inteligente	Socket Strip	(20) C13/C15, (20) C13/C15/C19/C21	40	Negro
EN6380	Enlogic	PDU inteligente	Socket Strip	(16) Cierre C13/C15, (16) Cierre C13/C15/C19/C21	32	Negro

Table 2/6

Número de catálogo	Disyuntor	Tomas conmutadas	Cantidad de disyuntores	Clasificación de potencia	Ubicación del cable de entrada	Tensión de entrada
EN6325	16 A, 1 polo, Hy-Mag	Sí	2	7,4 kVA	Alimentación superior	200 – 240V
EN6329	16 A, 1 polo, Hy-Mag	Sí	2	7,4 kVA	Alimentación superior	200 – 240V
EN6350	20 A, 1 polo, Hy-Mag	Sí	2	7,4 kVA	Alimentación superior	200 – 240V
EN6380	20 A, 1 polo, Hy-Mag	Sí	2	7,4 kVA	Alimentación superior	200 – 240V

Table 3/6

Número de catálogo	Fase	Capacidad de interrupción	Potencia de entrada máxima	Tensión nominal	Interruptor de encendido/apagado incluido	Tensión de salida
EN6325	1 PH	5kAIC	7,44 kVA	230V	Sí	230VAC
EN6329	1 PH	5kAIC	7,44 kVA	230V	Sí	230VAC
EN6350	1 PH	5kAIC	7,44 kVA	230V	Sí	230VAC
EN6380	1 PH	5kAIC	7,44 kVA	230V	Sí	230VAC

Table 4/6

Número de catálogo	Amperaje (amperaje reducido)	Tipo de enchufe	Unidades de rack	Cable de entrada extraíble	Tipo de medición	Material
EN6325	32 A	IEC 60309 332P6 (IP44)	0U	No	Outlet	Acero
EN6329	32 A	IEC 60309 332P6 (IP44)	0U	No	Outlet	Acero
EN6350	32 A	IEC 60309 332P6 (IP44)	0U	No	Outlet	Acero
EN6380	32 A	IEC 60309 332P6 (IP44)	0U	No	Outlet	Acero

Table 5/6

Número de catálogo	Acabado	Altura	Anchura	Fondo	Peso	Cantidad del paquete
--------------------	---------	--------	---------	-------	------	----------------------

EN6325	Polvo recubierto	1780mm	52mm	53mm	9kg	1
EN6329	Polvo recubierto	1780mm	52mm	53mm	9.44kg	1
EN6350	Polvo recubierto	1490mm	56mm	75mm	9.22kg	1
EN6380	Polvo recubierto	1490mm	56mm	75mm		1

Table 6/6

Número de catálogo	Longitud del cable de entrada	Envío rápido
EN6325	3m	No
EN6329	3m	No
EN6350	3m	No
EN6380	3m	No

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Por favor pida soporte para montaje vertical por separado.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE