


MultipacPRO 19" chasis, acero, AlZn, Plain Top y base



Este chasis de 19" es una forma de subrack que acepta el montaje horizontal de la placa o el montaje de componentes no estándar como transformadores u otros accesorios de carga pesada típicamente montados en una placa del chasis. Esta versión se produce de chapa metálica, recubierta Al-Zn y tiene cubiertas lisas superiores e inferiores.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Acero (recubierto AlZn) con panel frontal de extrusión Al

Panel frontal y trasero desmontable para un fácil mecanizado

IP 20, de acuerdo con IEC 60529

Se suministra como paquete plano que ahorra espacio

Blindaje EMC: Aprox. 20dB(A) a 2GHz sin material de blindaje. >40dB(A) a 1GHz con adición de junta de acero inoxidable entre el panel frontal y el cuerpo de la caja

Dimensiones internas y externas de acuerdo con: IEC 60297-3-101

Blindaje EMC: Aprox. 20dB(A) a 2 GHz sin material de blindaje. >40dB(A) a 1 GHz con adición de junta de acero inoxidable entre el panel frontal y el cuerpo de la caja

ESPECIFICACIONES

Acabado:	Aluminio-Zinc plateado
Familia de productos:	MultipacPRO
Apantallamiento EMC:	No (Retrofitable)
Tipo:	Sólido

Material: Acero
Tipo de producto: Subrack/chasis

Table 1/1						
Número de catálogo	Altura del rack	Fondo	Anchura útil	Montaje	De conformidad con	Envío rápido
20860-120	1U	220mm	447mm	Rack	IEC 60297-3-100, IEC 60297-3-105	No
20860-122	1U	340mm	447mm	Rack	IEC 60297-3-100, IEC 60297-3-105	No
20860-121	1U	280mm	447mm	Rack	IEC 60297-3-100, IEC 60297-3-105	No
20860-127	2U	340mm	447mm	Rack	IEC 60297-3-100	No
20860-126	2U	280mm	447mm	Rack	IEC 60297-3-100	No

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Por favor ordene las manijas delanteras por separado.

No se pueden utilizar diapositivas telescópicas.

Otras versiones con panel frontal de acero (caja de pizza) disponibles bajo petición.

No se pueden utilizar kits de montaje interno estandarizados.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE