


Placa base sísmica Varistar CP, IP55 y EMC, de una sola pieza

La placa base es sólida y cubre la base del gabinete.



CARACTERÍSTICAS

La placa base es sólida y cubre la base del gabinete

Está ensamblado desde fuera

ESPECIFICACIONES

Tipo de producto:	Gabinete / base de bastidor
Acabado:	Caliente-inmersión galvanizada
Grado de protección:	IP55
Material:	Acero

Table 1/2

Número de catálogo	Anchura	Fondo	Cantidad del paquete	De conformidad con	Tipo	Compatible con
20630-309	600mm	600mm	1	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529	Placa base, llana	Varistar CP
20630-310	600mm	800mm	1	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529	Placa base, llana	Varistar CP

Número de catálogo	Anchura	Fondo	Cantidad del paquete	Deconformidad con	Tipo	Compatible con
20630-311	600mm	1000mm	1	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529	Placa base, llana	Varistar CP
20630-312	600mm	1200mm	1	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529	Placa base, llana	Varistar CP
20630-313	800mm	600mm	1	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529	Placa base, llana	Varistar CP
20630-314	800mm	800mm	1	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529	Placa base, llana	Varistar CP
20630-315	800mm	1000mm	1	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529	Placa base, llana	Varistar CP
20630-316	800mm	1200mm	1	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529	Placa base, llana	Varistar CP

Table 2/2

Número de catálogo	Envío rápido
20630-309	No
20630-310	No
20630-311	No
20630-312	No
20630-313	No
20630-314	No
20630-315	No

Número de catálogo	Envío rápido
20630-316	No

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Esta placa base se utiliza para aplicaciones que no requieren entrada de cable desde la base.

Por favor, compre el kit de puesta a tierra por separado.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE