

112 Colgador pera con bordes abocardados



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Para tubo de CPVC y de acero

Los bordes brillantes ayudan a proteger el tubo de plástico

Una arandela integral plegable (diámetros de tubo de 2-1/2 in a 8 in)

ESPECIFICACIONES


Table 1/2

Número de catálogo	Material	Acabado	NB/DN	Diámetro exterior (OD)	Tamaño de la varilla (RS)	A
1120250EG	Acero	Electro galvanizado	65	76 mm	3/8"	138.2 mm

Table 2/2

Número de catálogo	B	C	Carga estática
1120250EG	70.2 mm	41.3 mm	2340N

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE



©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.