

Cable/conduit a clip de cables



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Soporta cable y conduit sin doblar el cable de acometida

Instalación más rápida que los métodos tradicionales

ESPECIFICACIONES

Acabado: nVent CADDY Armour

Material: Spring Steel


Table 1/1

Número de catálogo	Número de artículo	Diámetro exterior (OD)	Tamaño del cable	Tamaño de taladro (HS)	Carga estática máxima (F)	Certificaciones
PCS2	170881	15 - 23 mm	2 - 4 mm	6.8 mm	110N	ITB
PCS1	170880	11 - 14 mm	2 - 4 mm	6.8 mm	110N	cUL, UL, ITB

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

NEC® 300.11 requiere una varilla/cable de acometida especializados y EC311.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

