

Dispositivo de bloqueo nVent CADDY Speed Link SLS, 3 mm Cable

NÚMERO DE CATÁLOGO

SLS3C50



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

El sistema de bloqueo de cilindro sencillo permite una muy rápida prefabricación del sistema de soporte

La tuerca a presión se instala de forma rápida y segura al elemento a suspender manteniendo el dispositivo de bloqueo en su posición

Sin necesidad de herramientas, el dispositivo de bloqueo se asegura en su posición con la tuerca de apriete manual

Se instala en perfiles de canal strut sin tener que insertar los dedos o herramientas en el canal

La tuerca a presión guía el cable dentro del dispositivo de bloqueo y proporciona estabilidad al soporte

La instalación de los canales strut pueden ser con la cara abierta hacia arriba o hacia abajo para mayor flexibilidad

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 196740

Material: Acero; Polipropileno; Aleación de zinc

Diámetro del cable de acero: 3 mm

Tamaño de rosca (TS): M12

Altura 1 (H1): 53mm

Altura 2 (H2): 46.5mm

Anchura (W): 20 mm

Espesor (T): 6 mm Max

Tamaño de taladro (HS): 12 - 14 mm

Tamaño de ranura (SS): 12 x 10 mm - 12 x 14 mm


DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

El dispositivo de bloqueo de 2mm es compatible con Canales C del Tipo E0 y E0L.

El dispositivo de bloqueo de 3mm es compatible con Canales C del Tipo E1, E2, E2L, E3, E4, E5 y con Canales Strut Perforados del Tipo C, A, AS, CC y AA.

Los dispositivos de bloqueo deben ser usados solamente con los cables en carrete nVent CADDY Speed Link y accesorios del mismo diámetro específico. No usar con ningún otro tipo de cable.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

