



# Soporte ajustable de cables nVent CADDY Cat 425 con abrazadera de pedestal



## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Se instala fácilmente sobre los pedestales que se utilizan bajo pisos falsos

Proporciona un soporte óptimo para cables de datos de alto rendimiento hasta/incluyendo las categorías Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, Cat 7 y fibra óptica

La barra se bloquea y se desbloquea de manera sencilla para permitir que se puedan agregar más cables fácilmente después de la instalación

La correa ajustable permite reducir el inventario de varios tamaños de soportes

Es una alternativa rentable a la costosa bandeja portacable

Con certificación cULus® que cumple con los requisitos de NEC® y TIA para sistemas de cables estructurados

Ideal para espacios para el manejo de aire (plenum)

## ESPECIFICACIONES

Table 1/2


| Número de catálogo | Número de artículo | Material | Acabado | Diámetro (Ø) | Zona | Capacidad del cable, Cat 5e |
|--------------------|--------------------|----------|---------|--------------|------|-----------------------------|
|--------------------|--------------------|----------|---------|--------------|------|-----------------------------|

|                  |        |                        |                     |                   |                      |     |
|------------------|--------|------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-----|
| CAT425WMCD1<br>B | 181881 | Acero,<br>Polyethylene | Electro galvanizado | 100 mm, 150<br>mm | 13181mm <sup>2</sup> | 425 |
|------------------|--------|------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-----|

Table 2/2

| Número de catálogo | Número de artículo | Capacidad del cable, Cat 6 | Capacidad del cable, Cat 6A | Tamaño del pedestal                      | Carga estática |
|--------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|----------------|
| CAT425WMCD1B       | 181881             | 325                        | 210                         | 19 mm Square,<br>22.2 - 28.5 mm<br>Round | 220N           |

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

#### Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al  
cliente

Opción 2: Soporte técnico

#### Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

#### Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

#### Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

