

nVent CADDY Speed Link SLK con Anclaje Expansivo



CARACTERÍSTICAS

El sistema completo incluye cable, dispositivo de bloqueo y anclaje de cuña de fischerwerke GmbH &Co. KG

Se sujeta fácil y rápidamente a concreto agrietado o sin grietas

No se necesitan herramientas especiales

ETA 06/0175 approval available from fischerwerke GmbH &Co. KG

ESPECIFICACIONES

Factor de seguridad de carga estática:	5:01
Diámetro de broca:	6mm
Profundidad de taladro:	31mm
Acabado:	Electro galvanizado
Profundidad de incrustación:	25 mm Min

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Diámetro del cable de acero	Longitud del cable de acero	Longitud (L)	Altura (H)
SLK15L1WA6	196670	Steel, Polypropylene, Aleación de zinc	1.5 mm	1m	63.5mm	55 mm
SLK15L2WA6	196671	Steel, Polypropylene, Aleación de zinc	1.5 mm	2m	54mm	55 mm


Número de catálogo	Número de artículo	Material	Diámetro del cable de acero	Longitud del cable de acero	Longitud (L)	Altura (H)
SLK15L5WA6	196673	Steel, Polypropylene, Aleación de zinc	1.5 mm	5m	63.5mm	55 mm
SLK2L2WA6	196734	Steel, Polypropylene, Aleación de zinc	2 mm	2m	54mm	55 mm
SLK2L3WA6	196735	Steel, Polypropylene, Aleación de zinc	2 mm	3m	54mm	55 mm
SLK2L5WA6	196736	Steel, Polypropylene, Aleación de zinc	2 mm	5m	63.5mm	55 mm
SLK3L2WA6	196723	Steel, Polypropylene, Aleación de zinc	3 mm	2m	63.5mm	62 mm
SLK3L5WA6	196725	Steel, Polypropylene, Aleación de zinc	3 mm	5m	63.5mm	62 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Anchura (W)	Espesor (T)	Ángulo (a)	Carga estática
SLK15L1WA6	196670	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK15L2WA6	196671	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK15L5WA6	196673	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK2L2WA6	196734	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	300N
SLK2L3WA6	196735	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	300N
SLK2L5WA6	196736	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N
SLK3L2WA6	196723	24 mm	16 mm	90 ° Max	800N

Número de catálogo	Número de artículo	Anchura (W)	Espesor (T)	Ángulo (a)	Carga estática
SLK3L5WA6	196725	24 mm	16 mm	90 ° Max	800N

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

