

nVent CADDY Speed Link SLK con articulaciones en "Y"



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

El sistema completo incluye el cable, el dispositivo de cierre y terminaciones en articulaciones en "Y" pre-ensambladas

Se fija a orificios de paso en una variedad de estructuras o dispositivos colgantes

Ideal para la suspensión de luminarias

ESPECIFICACIONES

Factor de seguridad de carga estática:	5:01
Acabado:	Electro galvanizado
De conformidad con:	SMACNA HVAC-DCS

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Diámetro del cable de acero	Longitud del cable de acero	Longitud "Y" del cable de acero (YL)	A
SLK15Y300L3	196527	Steel, Aleación de zinc, Polypropylene	1.5 mm	3m	0.3m	39 mm

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Diámetro del cable de acero	Longitud del cable de acero	Longitud "Y" del cable de acero (YL)	A
SLK15Y300L3R2	196648	Steel, Aleación de zinc, Polypropylene	1.5 mm	3m	0.3m	39 mm
SLK15Y300L5		Steel, Aleación de zinc, Polypropylene	1.5 mm	5m	0.3m	39 mm
SLK15Y500L3	196528	Steel, Aleación de zinc, Polypropylene	1.5 mm	3m	0.5m	39 mm
SLK15Y500L3R2	196655	Steel, Aleación de zinc, Polypropylene	1.5 mm	3m	0.5m	39 mm
SLK2Y300L10	196557	Steel, Aleación de zinc, Polypropylene	2 mm	10m	0.3m	42 mm
SLK2Y300L2	196552	Steel, Aleación de zinc, Polypropylene	2 mm	2m	0.3m	42 mm
SLK2Y300L3	196553	Steel, Aleación de zinc, Polypropylene	2 mm	3m	0.3m	42 mm
SLK2Y300L3R2	196638	Steel, Aleación de zinc, Polypropylene	2 mm	3m	0.3m	42 mm
SLK2Y300L5	196555	Steel, Aleación de zinc, Polypropylene	2 mm	5m	0.3m	42 mm
SLK2Y300L7	196556	Steel, Aleación de zinc, Polypropylene	2 mm	7m	0.3m	42 mm
SLK2Y500L3	196554	Steel, Aleación de zinc, Polypropylene	2 mm	3m	0.5m	42 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	B	Carga estática
SLK15Y300L3	196527	5 mm	195N
SLK15Y300L3R2	196648	5 mm	195N

Número de catálogo	Número de artículo	B	Carga estática
SLK15Y300L5		5 mm	195N
SLK15Y500L3	196528	5 mm	195N
SLK15Y500L3R2	196655	5 mm	195N
SLK2Y300L10	196557	8 mm	440N
SLK2Y300L2	196552	8 mm	440N
SLK2Y300L3	196553	8 mm	440N
SLK2Y300L3R2	196638	8 mm	440N
SLK2Y300L5	196555	8 mm	440N
SLK2Y300L7	196556	8 mm	440N
SLK2Y500L3	196554	8 mm	440N




Espesor (T): 12.5 mm

Anchura (W): 19 mm

Altura (H): 55 mm

Ángulo (a): 90 ° Max

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service

representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al
cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE



©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.