

# SBC Mordaza estampada, montaje superior



## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Permite la fijación a vigas de metal, vigueta joist o ángulo de hierro únicamente en posición de montaje superior, a menos que se utilice en un patín de viga paralelo

El cuerpo estampado liviano de una pieza proporciona mayor resistencia y elimina las deficiencias asociadas con la fundición

Gira sobre la varilla roscada y permite un ajuste sencillo

Cumple con la Especificación Federal WW-H-171 (Tipo 23) y la Sociedad de Estandarización para Fabricantes (Manufacturers Standardization Society) ANSI®/MSS-SP-58 (Tipo 19)

## ESPECIFICACIONES

Table 1/2

| Número de catálogo | Material | Acabado        | Tamaño de la varilla (RS) | Espesor del reborde (FT) | A       | B       |
|--------------------|----------|----------------|---------------------------|--------------------------|---------|---------|
| SBC037             | Acero    | Pregalvanizado | 0.375                     | 19 mm Max                | 23.5 mm | 21.6 mm |

Table 2/2


| Número de catálogo | C | Diámetro del tornillo (Sc) | Par de apriete (TQ) | Carga estática |
|--------------------|---|----------------------------|---------------------|----------------|
|--------------------|---|----------------------------|---------------------|----------------|

|        |         |         |          |       |
|--------|---------|---------|----------|-------|
| SBC037 | 40.1 mm | 9.53 mm | 6.78 N·m | 2200N |
|--------|---------|---------|----------|-------|

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

El tornillo de fijación debe estar apretado con torsión en el lado inclinado de la viga en I, el canal o el patín de viga de hierro en ángulo.

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

### Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

### Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

### Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

