

Sólo molde de trabajo especial de guía, Alimentación, 250 kcmil trenzado flexible, Izquierdo

Data Solutions

NÚMERO DE CATÁLOGO

PBJT52WLHM



CARACTERÍSTICAS

Moldes de repuesto diseñados para unir estructuras en aplicaciones de unión de potencia

Para usarse con terminales preformados en fábrica

Disponible en orientación para mano derecha o izquierda

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Material: Grafito

Estilo de terminal de conexión: J

Tipo de carril: Perfiles de carril de la grúa

Tamaño del conductor: 250 kcmil Ropelay

Diámetro exterior del conductor, nominal: 19.05mm

Estilo de soldador: T5

Orientación: Mano izquierda

Solo molde: Sí

Material de soldadura: PB90 o PB90PLUSF80, se vende por separado

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE