

# Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje de pared

## Data Solutions



### CARACTERÍSTICAS

Ideal para sujetarse al hormigón, acero o superficies de madera

Proporciona un soporte óptimo para cables de datos de alto rendimiento hasta/incluyendo las categorías Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, Cat 7 y fibra óptica

Listos para usarse, ahorrando tiempo y mano de obra durante la instalación

Sin necesidad de tornillos, remaches o herramientas especiales para la instalación

Ofrece mayor capacidad de llenado y capacidad de carga que la mayoría de las otras alternativas de soporte de cables no continuas

Cumple con la norma EN 50174-2

Cumple con las normas ISO@/IEC 14763-2, ANSI@/TIA 568 y ANSI@/TIA 569

### ESPECIFICACIONES

**Acabado:** Pregalvanizado

**Tipo:** Un solo lado

**Material:** Acero

Table 1/2

| Número de catálogo | Número de artículo | Diámetro (Ø) | Niveles | Altura (H) | Anchura (W) | Tamaño de taladro (HS) |
|--------------------|--------------------|--------------|---------|------------|-------------|------------------------|
|--------------------|--------------------|--------------|---------|------------|-------------|------------------------|

|                 |        |       |   |         |      |       |
|-----------------|--------|-------|---|---------|------|-------|
| CAT32HPSWM<br>2 | 181026 | 50mm  | 2 | 368.3mm | 50mm | 6.5mm |
| CAT32HPSWM<br>3 | 181027 | 50mm  | 3 | 495.3mm | 50mm | 6.5mm |
| CAT32HPSWM<br>4 | 181028 | 50mm  | 4 | 622.3mm | 50mm | 6.5mm |
| CAT64HPSWM<br>2 | 181029 | 100mm | 2 | 495.3mm | 50mm | 6.5mm |
| CAT64HPSWM<br>3 | 181031 | 100mm | 3 | 685.8mm | 50mm | 6.5mm |
| CAT64HPSWM<br>4 | 181032 | 100mm | 4 | 876.3mm | 50mm | 6.5mm |

Table 2/2


| Número de catálogo | Número de artículo | Carga estática | Fondo (D) |
|--------------------|--------------------|----------------|-----------|
| CAT32HPSWM2        | 181026             | 530N           | 86.38mm   |
| CAT32HPSWM3        | 181027             | 800N           | 86.38mm   |
| CAT32HPSWM4        | 181028             | 1068N          | 86.38mm   |
| CAT64HPSWM2        | 181029             | 530N           | 139.69mm  |
| CAT64HPSWM3        | 181031             | 800N           | 139.69mm  |
| CAT64HPSWM4        | 181032             | 1068N          | 139.69mm  |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Las cargas estáticas representan el límite de carga máxima del árbol de ganchos J. El límite de carga máxima de cada gancho J es de 270 N.

Los soportes no continuos no pueden tener una separación mayor a 1,5 m de acuerdo a TIA 569-C.9.7.

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**