


Retén de unión catódica, 2 orificios



CARACTERÍSTICAS

Permite conexión eléctrica en todas las juntas de tubos de acero

Se usa para unir juntas mecánicas estándares o juntas "tipo Dresser" cuando el acoplamiento no necesariamente debe estar unido

Equivalente eléctrico aproximado de un conductor 1/0

Hecho de cobre dúctil para una fácil formación

Las conexiones nVent ERICO Cadweld a tuberías requieren un material de soldadura CA15


ESPECIFICACIONES

Material: Cobre

Table 1/1

Número de catálogo	Longitud (L)	Anchura (W)	Espesor (T)	Tamaño de taladro (HS)	A	B
CAB496A44B0	330.2mm	31.75 mm	1.59 mm	12.7 mm	279.4 mm	25.4 mm
CAB496A32B0	254mm	31.75 mm	1.59 mm	12.7 mm	203.2 mm	25.4 mm
CAB496A36B0	279.4mm	31.75 mm	1.59 mm	12.7 mm	228.6 mm	25.4 mm
CAB496A64B0	457.2mm	31.75 mm	1.59 mm	12.7 mm	406.4 mm	25.4 mm

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al
cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE