

# Herramientas de decapado del aislamiento de conductores



## CARACTERÍSTICAS

Brinda un decapado preciso del aislamiento, sin dañar el conductor ni el aislamiento interno

Se decapa rápidamente, incluso bajo climas fríos

La guarda de las cuchillas de corte asegura la seguridad

El SBRTLW418 desprende el aislamiento interno color naranja de los tres conductores con un aislamiento de 4/64" sin dañar los conductores internos ni la cubierta protectora transparente y el material de protección contra agua que rodea a los conductores


SBTRRR418 desprende únicamente el aislamiento exterior

## ESPECIFICACIONES

**Longitud (L):** 120mm

Table 1/1

| Número de catálogo | Material        | Buje A                               |
|--------------------|-----------------|--------------------------------------|
| SBTRRR418          | Aluminum, Acero | 0,75" Bondstrand, 0,175" aislamiento |
| SBRTLW418          | Aluminum, Acero | 3/16" Bondstrand, 4/64" aislamiento  |



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221  
Opción 1: Atención al cliente  
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

Europa

Alemania:  
800 1890272  
Otros países:  
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:  
+86 21 2412 1618/19  
Sídney:  
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE