

# Medidor de distancia de perforación, tres placas



## CARACTERÍSTICAS

Se utiliza para realizar espaciamientos precisos de taladros de  $\pm 1$  mm (0,039")

Las aplicaciones comunes incluyen eclisas y juntas aisladas para raíles


## ESPECIFICACIONES

Table 1/2

| Número de catálogo | Número de artículo | Material | Guía de broca incluida | Tipo de carril | Longitud 1 (L1) | Anchura (W) |
|--------------------|--------------------|----------|------------------------|----------------|-----------------|-------------|
| DDG630127          | 715264             | Acero    | No                     | BS113A, 56E1   | 530.1 mm        | 87.9 mm     |

Table 2/2

| Número de catálogo | Número de artículo | Altura 1 (H1) | A      | B      |
|--------------------|--------------------|---------------|--------|--------|
| DDG630127          | 715264             | 50mm          | 203 mm | 127 mm |



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221  
Opción 1: Atención al cliente  
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

Europa

Alemania:  
800 1890272  
Otros países:  
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:  
+86 21 2412 1618/19  
Sídney:  
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE