

# Picas de puesta a tierra galvanizadas, con punta



## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Cumple con las normas ANSI®/NEMA® GR1

Exteriores recubiertos con zinc galvanizado en caliente para gran protección contra la corrosión conforme a la especificación ASTM® A123

La superficies se inspeccionan estrictamente para eliminar sellos, astillas y otros defectos

## ESPECIFICACIONES

**Acabado:** Caliente-inmersión galvanizada

**Material:** Acero

**Resistencia a la tracción:** 552 MPa Min

Table 1/1

| Número de catálogo | Diámetro de la varilla de conexión a tierra, nominal | Diámetro de la varilla de conexión a tierra, real (Ø) | Longitud (L) | Peso por unidad | Etiqueta UPC | Certificaciones |
|--------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 811350             | 1/2"                                                 | 12.95 mm                                              | 1.52mm       | 1.5 kg          | No           |                 |

| Número de catálogo | Diámetro de la varilla de conexión a tierra, nominal | Diámetro de la varilla de conexión a tierra, real (Ø) | Longitud (L) | Peso por unidad | Etiqueta UPC | Certificaciones |
|--------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 811360             | 1/2"                                                 | 12.95 mm                                              | 1.83mm       | 1.8 kg          | No           |                 |
| 811380             | 1/2"                                                 | 12.95 mm                                              | 2.44mm       | 2.4 kg          | No           |                 |
| 815800             | 5/8"                                                 | 16 mm                                                 | 3.05mm       | 4.8 kg          | No           | CSA, CSA-US     |
| 815850             | 5/8"                                                 | 16 mm                                                 | 1.52mm       | 2.4 kg          | No           |                 |
| 815860             | 5/8"                                                 | 16 mm                                                 | 1.83mm       | 2.9 kg          | No           |                 |
| 815880             | 5/8"                                                 | 16 mm                                                 | 2.44mm       | 3.8 kg          | No           | RUS             |
| 813400             | 3/4"                                                 | 18.54 mm                                              | 3.05mm       | 6.3 kg          | No           | UL              |
| 813480             | 3/4"                                                 | 18.54 mm                                              | 2.44mm       | 5.1 kg          | No           | UL, RUS         |
| 814400             | 1"                                                   | 25.65 mm                                              | 3.05mm       | 12.3 kg         | No           | CSA-US, CSA     |

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las

instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

**Norteamérica**

+1.800.753.9221  
Opción 1: Atención al  
cliente  
Opción 2: Soporte técnico

**Europa**

Países Bajos:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

**Europa**

Alemania:  
800 1890272  
Otros países:  
+31 13 5835404

**Asia-Pacífico**

Shanghái:  
+86 21 2412 1618/19  
Sídney:  
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.