

Soldadora completa de trabajo especial de guía, eléctrica



CARACTERÍSTICAS

Diseñado para unir estructuras en aplicaciones de unión de potencia

Para usarse con terminales preformados en fábrica

Disponible en orientación para mano derecha o izquierda

ESPECIFICACIONES

Tipo de carril: Perfiles de carril de la grúa

Estilo de terminal de conexión: J

Table 1/1

Número de catálogo	Material	Tamaño del conductor	Diámetro exterior del conductor, nominal	Estilo de soldador	Orientación	Longitud del mango
PBJT503RH	Acero, Graphite	2/0 Concéntrico	10.62mm	T5	Mano derecha	502mm
PBJT503LH	Acero, Graphite	2/0 Concéntrico	10.62mm	T5	Mano izquierda	502mm
PBJT52WRH	Graphite, Acero	250 kcmil Ropelay	19.05mm	T5	Mano derecha	502mm
PBJT52WLH	Acero, Graphite	250 kcmil Ropelay	19.05mm	T5	Mano izquierda	502mm

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including diisononyl phthalate, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE