

# Centro de trabajo manual MFWC nVent ERIFLEX Flexibar



## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Mesa modular con amplia superficie de trabajo y almacenamiento para herramientas manuales nVent ERIFLEX Flexibar

Las herramientas pueden sujetarse directamente a partes intercambiables lo que permite el traslado rápido de las herramientas de un nivel a otro

Las bases de madera contrachapada revestidas de baquelita antideslizantes encajan en su lugar con las perillas incluidas

Incluye herramienta de plegado y dobladora pequeña nVent ERIFLEX Flexibar

El raíl, las ruedas direccionales con bloqueo y los mangos incorporados del montacargas permiten una fácil movilidad

Mango incorporado extensible para adaptarse a piezas largas de nVent ERIFLEX Flexibar

## ESPECIFICACIONES


Table 1/2

| Número de catálogo | Número de artículo | Material       | Altura (H) | Longitud       | Anchura (W) | A      |
|--------------------|--------------------|----------------|------------|----------------|-------------|--------|
| MFWC               | 558940             | Acero, Plywood | 928 mm     | 1200 - 1913 mm | 700 mm      | 348 mm |

Table 2/2

| Número de catálogo | Número de artículo | Carga estática | Peso por unidad |
|--------------------|--------------------|----------------|-----------------|
| MFWC               | 558940             | 400N           | 95 kg           |

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### Norteamérica

+1.800.753.9221  
Opción 1: Atención al cliente  
Opción 2: Soporte técnico

### Europa

Países Bajos:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

### Europa

Alemania:  
800 1890272  
Otros países:  
+31 13 5835404

### Asia-Pacífico

Shanghái:  
+86 21 2412 1618/19  
Sídney:  
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**