

# Cubierta de extremo nVent ERIFLEX Flexibar



## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Cubierta de extremo para nVent ERIFLEX Flexibar y cable trenzado de alimentación aislado

Permite la inspección visual de la conexión

Ajuste fácil después de la reparación

Libre de halógenos

Cumple con RoHS

## ESPECIFICACIONES

**Material:** Policarbonato

**Grado de inflamabilidad:** UL® 94V-0

Table 1/1

| Número de catálogo | Número de artículo | Ancho del conductor | Peso por unidad |
|--------------------|--------------------|---------------------|-----------------|
| ENDCOV20           | 541774             | 20 mm               | 0.19 kg         |
| ENDCOV24           | 541775             | 24 mm               | 0.22 kg         |

| Número de catálogo | Número de artículo | Ancho del conductor | Peso por unidad |
|--------------------|--------------------|---------------------|-----------------|
| ENDCOV32           | 541776             | 32 mm               | 0.26 kg         |

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

### Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

### Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

### Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE