

Herramienta de corte PBSC para fundas trenzadas



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Cortador de hilo caliente que permite un corte limpio

Los extremos de los cables están unidos por soldadura


Cumple con RoHS

ESPECIFICACIONES

Table 1/1

Número de catálogo	Número de artículo	Fondo (D)	Altura (H)	Anchura (W)	Tensión de la fuente de alimentación	Peso por unidad
PBSC	559590	60mm	90 mm	125 mm	230	0.45 kg

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al
cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE