

# 240 Card-Lok

## NÚMERO DE CATÁLOGO

### 240-4.80H



La Serie 240 cuenta con un perfil más ligero y estrecho, ideal para recintos densamente poblados.

AVISO: Este producto puede exponerlo a sustancias químicas como el cromo (compuestos hexavalentes), que el Estado de California sabe que causa cáncer y problemas de salud reproductiva. Para obtener más información, visite [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Longitud 97 mm (3,80") a 325 mm (12,80"), incrementos de 12,7 mm (0,5")

Para aplicaciones de pared fría

Perfil 6,10 mm (0,240") x 4,57 mm (0,180")

3 segmento, diseño no-eje

Peso 0,86 g/cm (0,077 oz/")

Opciones de montaje flexibles

Dilatación mínima 5,59 mm (0,220")

Disponible con película de chem oro, película de chem transparente, negro anodizado, negro duro anodizado, o niquelado sin electrodoméstico

DSCC 84103 / DSCC CID 59590

Tornillo accionado

Fuerza de abrazadera promedio (4,80", negro anodizado) = 314 lbs

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

|                                             |
|---------------------------------------------|
| Tipo de producto: Retenedor de PCB          |
| Material: Aluminio                          |
| Tipo: Sin ejes                              |
| Rendimiento térmico: Promedio               |
| Perfil: 6.10 x 4.57 mm                      |
| Fuerza de sujeción: 136 – 181kgf            |
| Anchura de separación: PCB + (5.0 - 5.9 mm) |

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

De vez en cuando, nVent puede modificar sus especificaciones de productos para que estén en conformidad con las normas aplicables de la industria, militares u otras normas pertinentes. A menos que se acuerde lo contrario por escrito, las especificaciones militares canceladas o reemplazadas podrán certificarse según las especificaciones más recientes o que las sustituyan. Los productos fabricados de conformidad con dichas especificaciones se considerarán plenamente conformes, independientemente de que se le haya notificado o no dichas modificaciones, incluso si son diferentes de la especificación original o de las referenciadas por el cliente.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including Chromium (hexavalent compounds), which is known to the State of California to cause cancer and reproductive health issue. For more information, go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Middle East & India

Dubai, United Arab  
Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE