

RatiopacPRO/-Air Tip-up Mango, 84 HP

NÚMERO DE CATÁLOGO

24571-322



Asas con asas.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Ajustable en incrementos de 30°

Retrofittable sin herramientas mecánicas en caso

Capacidad de carga estática 30 kg

El controlador permite al usuario tener una mejor vista en la parte frontal de la caja en caso de uso de escritorio

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Ancho del rack: 84HP

Cantidad del paquete: 1

Tipo de mango: Mango de punta

Color: Plata

Acabado: Polvo recubierto

Material: Aluminio; ABDOMINALES

Familia de productos: RatiopacPRO; RatiopacPRO AIRE

Tipo de producto: Manija

Compatible con: Casos

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

No se puede utilizar junto con las manijas delanteras.

El kit de montaje es necesario para la manija de transporte de punta, por favor ordene por separado.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE