We connect and protect

RatiopacPRO Caja Torre de 19", Blindaje Retrofitable, Ajuste Frontal, 4 U, 84 HP, 495 mm

NÚMERO DE CATÁLOGO

24571-395





La funda de torre nVent SCHROFF RatiopacPRO proporciona protección electrónica para conjuntos de 19". Este estuche flexible y robusto es fácil de convertir de escritorio a un estuche de montaje en rack de 19" e incluye cuatro opciones de estilo diferentes. Esta versión de la caja proporciona un diseño elegante y pies para aplicaciones de escritorio.

CERTIFICACIONES

DIN

RoHS COMPLIANT

CARACTERÍSTICAS

Caso basado en RatiopacPRO con pies de caso
Espacio de montaje 4 U, 84 HP, profundidad 475 mm
Blindaje EMC retroadaptable
Diseño simétrico, lado delantero y trasero idéntico
Cumple con DIN EN 62368-1

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Tipo de producto: Caso

Familia de productos: RatiopacPRO

Tipo: Torre

Altura del rack: 4U

Altura: 177mm

Altura útil: 156.8mm

Ancho del rack: 84HP

Anchura: 448.9mm

Anchura útil: 432mm

Fondo: 495.5mm

Apantallamiento EMC: No (Retrofitable)

Carga estática: 25kg

Grado de protección: IP20

Construcción del bastidor delantero: Ajuste lateral; Rieles horizontales

Opción de refrigeración: No

De conformidad con: IEC 60297-3-101; IEC 60297-3-102; IEEE 1101,1; IEEE 1101,10; IEEE 1101,11

Cantidad del paquete: 1

Acabado: Pasivado; Polvo recubierto

Material: Aluminio

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Modificaciones (colores o tamaños especiales).

Soluciones personalizadas (recortes en cubierta superior, placa base o paneles laterales).

Servicio de montaje de 1 pieza.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America
All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe
Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia
Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India
Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff

Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.