

Sistema serie CPCI R3.0 con PSU enchufable, 4 U, 9 ranuras, con E/S trasera

NÚMERO DE CATÁLOGO

24579-451



Sistema CompactPCI Serial R3.0 de 4 U, con jaula de tarjeta vertical para nueve placas de 3 U y una fuente de alimentación enchufable de 3U.

CARACTERÍSTICAS

Sistema de acuerdo con IEC 60297-3-101, -102, -103; IEEE 1101.1, 1101.10/11; placa trasera de acuerdo con PICMG CPCI-S.0 R3.0

Soporta PCIe Gen 4, 10 GBase-T, S-ATA 3 y USB 3,2 Gen 2

La interfaz Ethernet es 10GBASE-KR y 10GBASE-T y está lista para 25GBASE-KR

Sistema con jaula de tarjeta vertical. Para Formato de Junta 3U

Backplane 9 ranura, 3U CompactPCI Serial (topología Ethernet de una sola estrella), ranura del sistema izquierda

Disipación de calor a través de una unidad de ventilador de intercambio en caliente de 1 U

Filtro de aire reacondicionable

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Tipo de producto: Sistema

Número de ranuras: 9

Tipo: 19" montaje en rack

Tipo de panel posterior: Serie CompactPCI de 3 U con Ethernet Star

Transferencia de datos: PCIe Gen4

Potencia por ranura: 40W

Tensión de entrada de CA: 100 – 240V

Dirección del flujo de aire: De abajo a arriba

Altura del rack: 4U

Tipo de fuente de alimentación: (2) PSU enchufable

Fuente de alimentación incluida: Sí

E/S posterior: Sí

De conformidad con: PICMG CPCI-S.0 R3.0

Fondo: 275mm

Altura: 177mm

Ancho del rack: 84HP

Ancho de ranura: 4HP

Ranura del sistema: Izquierda

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Los tipos de preferencia se pueden pedir directamente de stock, otras configuraciones a petición.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE