


EuropacPRO 19" Subrack Kit para Ferrocarril, Retrofit Blinding, EN 50155



Subrack para aplicaciones ferroviarias, conforme al estándar EN50155, no blindado.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Golpes y vibraciones probados según EN 50155, parte 12.2.11

El soporte de 19" está firmemente fijado al panel lateral (soldado en frío por tox) y es especialmente adecuado para altas tensiones mecánicas (resistencia a la vibración)

Modificaciones como recortes, diferentes acabados o dimensiones disponibles

IP 20, de acuerdo con IEC 60529

La doble posición de atornillado de 19" añade seguridad adicional (estándar NFF)

Se suministra como paquete plano que ahorra espacio

ESPECIFICACIONES

Carga estática:	15kg
Material:	Aluminio
Apantallamiento EMC:	No
Tipo de producto:	Subrack/chasis

Table 1/3

Número de catálogo	Altura del rack	Fondo	Cantidad del paquete	Para montaje	Profundidad de la placa	Tipo de junta EMC
21500-077	3U	235mm	1	Plano trasero	220mm	Textil
21500-078	6U	235mm	1	Plano trasero	220mm	Textil

Table 2/3

Número de catálogo	Tolerancia a impactos y vibraciones	Mango incluido	Montaje	De conformidad con	Acabado	Ancho del rack
21500-077	5g (force)	Sí	Rack	IEC 60297-3-103, EN 50155 parte 12.2.11	Anodizado, Pasivado	84HP
21500-078	5g (force)	Sí	Rack	IEC 60297-3-103, EN 50155 parte 12.2.11	Anodizado, Pasivado	84HP

Table 3/3

Número de catálogo	Envío rápido
21500-077	No
21500-078	No

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Los informes de pruebas están disponibles en línea.

Configuración individual: Amplia gama de variantes en altura, ancho y profundidad; guías para una amplia variedad de aplicaciones; opciones de interiores; accesorios y material de montaje.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE