


Panel frontal, plano, sin blindaje, D-Sub recortes



Panel frontal plano con recorte para conectores D-Sub.
Versión sin blindaje.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Versión sin blindaje

Al, 2,5 mm, anodizado delantero, conductor trasero

ESPECIFICACIONES

Altura del rack:	3U
Ancho del rack:	4HP
Material:	Aluminio
Acabado:	Anodizado; Pasivado
Tipo de accesorio:	Panel frontal
Tipo de producto:	Panel frontal
Tipo:	Panel frontal sin mango

Table 1/2

Número de catálogo	Cantidad del paquete	Montaje	Acabado frontal	Acabado trasero	Número de pines	Bordes tratados
30118-341	1	Atornillado delantero	Anodizado	Conductivo	(3) 9	No
30118-342	1	Atornillado delantero	Anodizado	Conductivo	15	No
30118-343	1	Atornillado delantero	Anodizado	Conductivo	25	No
30118-344	1	Atornillado delantero	Anodizado	Conductivo	(2) 9	No
30118-345	1	Atornillado delantero	Anodizado	Conductivo	15	No
30118-346	1	Atornillado delantero	Anodizado	Conductivo	25	No
30118-347	1	Atornillado delantero	Anodizado	Conductivo	(3) 9	No

Table 2/2

Número de catálogo	De conformidad con	Fondo (D)	Apantallamiento EMC	Altura (H)	Anchura (W)	Envío rápido
30118-341	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	2.5mm	No	128.4mm	19.98mm	No
30118-342	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	2.5mm	No	128.4mm	19.98mm	No
30118-343	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	2.5mm	No	128.4mm	19.98mm	No
30118-344	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	2.5mm	No	128.4mm	19.98mm	No
30118-345	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	2.5mm	No	128.4mm	19.98mm	No
30118-346	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	2.5mm	No	128.4mm	19.98mm	No
30118-347	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	2.5mm	No	128.4mm	19.98mm	No


DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO


La entrega es en paquete estándar múltiplos. El precio es por artículo individual.

Por favor, ordene el material de fijación (mangas, tornillos de cuello) por separado.

Tenga en cuenta que las entregas pueden realizarse en los SPQ indicados (SPQ, por ejemplo, 5 piezas, 10 piezas, 50 piezas, etc.). Diferentes cantidades de pedido (por ejemplo, 2 piezas) se pueden cambiar a la siguiente cantidad de entrega posible = Cantidad de paquete estándar.

DIAGRAMAS





ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE